


Задвижка с упором из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым. Упор на 180° предотвращает проскакивание замыкающего контакта и, тем самым, повторное выдвигание стопорного штифта.

Направление вращения задвижки определяется выбором стороны упора (левая, правая).

Материал:

Задвижки 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, чистые.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Нажимная пружина, чистая.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021
- чистый оранжевый: RAL 2004
- рапсовый желтый: RAL 1021
- транспортный красный: RAL 3020
- сигнальный зеленый: RAL 6032
- транспортный синий: RAL 5017
- светло-серый: RAL 7035

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы. Упор на 180° с односторонним направлением вращения.

По запросу:

Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Указание на чертеже:

Форма А: без крышки задвижки, без стопорной гайки

Форма В: без крышки задвижки, со стопорной гайкой

Форма С: с крышкой задвижки, без стопорной гайки


Форма D: с крышкой задвижки, со стопорной гайкой

1) упор слева

2) упор справа

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1675.11040410	A	слева	-	4	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	1	8	14
K1675.11040510	A	слева	-	5	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	1,3	8	14
K1675.11040610	A	слева	-	6	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	1,8	8	14
K1675.11040512	A	слева	-	5	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	1,3	5	15
K1675.11040612	A	слева	-	6	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	1,8	5	15
K1675.11040812	A	слева	-	8	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	2,3	5	15
K1675.11040616	A	слева	-	6	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	1,8	15	35
K1675.11040816	A	слева	-	8	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	2,3	15	35
K1675.11041016	A	слева	-	10	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	2,8	15	35
K1675.110408201	A	слева	-	8	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	2,3	20	60
K1675.110410201	A	слева	-	10	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	2,8	20	60
K1675.110412201	A	слева	-	12	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	3	3	20	60
K1675.21040410	A	справа	-	4	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1	1	8	14
K1675.21040510	A	справа	-	5	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,3	1,3	8	14
K1675.21040610	A	справа	-	6	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	-	1,8	1,8	8	14
K1675.21040512	A	справа	-	5	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,3	1,3	5	15
K1675.21040612	A	справа	-	6	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	1,8	1,8	5	15
K1675.21040812	A	справа	-	8	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	-	2,3	2,3	5	15
K1675.21040616	A	справа	-	6	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	1,8	1,8	15	35
K1675.21040816	A	справа	-	8	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,3	2,3	15	35
K1675.21041016	A	справа	-	10	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	-	2,8	2,8	15	35
K1675.210408201	A	справа	-	8	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	2,3	2,3	20	60
K1675.210410201	A	справа	-	10	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	2,8	2,8	20	60
K1675.210412201	A	справа	-	12	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	-	3	3	20	60
K1675.11050410	B	слева	-	4	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	1	8	14
K1675.11050510	B	слева	-	5	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	1,3	8	14
K1675.11050610	B	слева	-	6	M10	10 38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	1,8	8	14
K1675.11050512	B	слева	-	5	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	1,3	5	15
K1675.11050612	B	слева	-	6	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	1,8	5	15
K1675.11050812	B	слева	-	8	M12	12 47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	2,3	5	15
K1675.11050616	B	слева	-	6	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	1,8	15	35
K1675.11050816	B	слева	-	8	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	2,3	15	35
K1675.11051016	B	слева	-	10	M16	16 61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	2,8	15	35
K1675.110508201	B	слева	-	8	M20x1,5	20 71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	2,3	20	60

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.110510201	B	слева	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110512201	B	слева	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.21050410	B	справа	-	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1	8	14
K1675.21050510	B	справа	-	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21050610	B	справа	-	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21050512	B	справа	-	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21050612	B	справа	-	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21050812	B	справа	-	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21050616	B	справа	-	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21050816	B	справа	-	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21051016	B	справа	-	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210508201	B	справа	-	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210510201	B	справа	-	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210512201	B	справа	-	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	30	3	20	60
K1675.11060410	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.11060510	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.11060610	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.11060512	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.11060612	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.11060812	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.11060616	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.11060816	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.11061016	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.110608201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.110610201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.110612201	C	слева	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.110604102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.110605102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.110606102	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.110605122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.110606122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.110608122	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.110606162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.110608162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.110610162	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.1106082012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.1106102012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.1106122012	C	слева	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061016	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081216	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101616	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220116	C	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061084	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081284	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101684	C	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.11061220184	C	слева	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061086	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081286	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101686	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220186	C	слева	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061087	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081287	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101687	C	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220187	C	слева	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.1106041088	C	слева	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.1106051088	C	слева	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.1106061088	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.1106051288	C	слева	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.1106061288	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.1106081288	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.1106061688	C	слева	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.1106081688	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.1106101688	C	слева	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.11060820188	C	слева	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.11061020188	C	слева	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.11061220188	C	слева	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.21060410	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.21060510	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.21060610	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.21060512	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.21060612	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.21060812	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.21060616	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.21060816	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.21061016	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.210608201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.210610201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.210612201	C	справа	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.210604102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.210605102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.210606102	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.210605122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.210606122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.210608122	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.210606162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.210608162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.210610162	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.2106082012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.2106102012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.2106122012	C	справа	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.2106041016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061016	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081216	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101616	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220116	C	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061084	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081284	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101684	C	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220184	C	справа	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061086	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081286	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101686	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220186	C	справа	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061087	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081287	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101687	C	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220187	C	справа	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.2106041088	C	справа	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1	8	14
K1675.2106051088	C	справа	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,3	8	14
K1675.2106061088	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	-	1,8	8	14
K1675.2106051288	C	справа	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,3	5	15
K1675.2106061288	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	1,8	5	15
K1675.2106081288	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	-	2,3	5	15
K1675.2106061688	C	справа	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	1,8	15	35
K1675.2106081688	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,3	15	35
K1675.2106101688	C	справа	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	-	2,8	15	35
K1675.21060820188	C	справа	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,3	20	60
K1675.21061020188	C	справа	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	2,8	20	60
K1675.21061220188	C	справа	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	-	3	20	60
K1675.11070410	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.11070510	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.11070610	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.11070512	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.11070612	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.11070812	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.11070616	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.11070816	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.11071016	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.110708201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.110710201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.110712201	D	слева	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.110704102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.110705102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.110706102	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.110705122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.110706122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.110708122	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.110706162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.110708162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.110710162	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.1107082012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.1107102012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.1107122012	D	слева	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061016	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081216	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101616	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220116	D	слева	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061084	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081284	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101684	D	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220184	D	слева	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061086	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081286	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101686	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220186	D	слева	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.1107061087	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081287	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101687	D	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220187	D	слева	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.1107041088	D	слева	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.1107051088	D	слева	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.1107061088	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.1107051288	D	слева	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.1107061288	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.1107081288	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.1107061688	D	слева	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.1107081688	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.1107101688	D	слева	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.11070820188	D	слева	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.11071020188	D	слева	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.11071220188	D	слева	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.21070410	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.21070510	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.21070610	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.21070512	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.21070612	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.21070812	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.21070616	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.21070816	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.21071016	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.210708201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.210710201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.210712201	D	справа	чёрно-серый RAL 7021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.210704102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.210705102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.210706102	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.210705122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.210706122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.210708122	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.210706162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.210708162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.210710162	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.2107082012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.2107102012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.2107122012	D	справа	оранжевый чистый RAL 2004	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061016	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081216	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101616	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220116	D	справа	ярко-жёлтый RAL 1021	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061084	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14

Задвижка с упором из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1675.2107051284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081284	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101684	D	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220184	D	справа	ярко-красный RAL 3020	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061086	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081286	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101686	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220186	D	справа	ярко-зелёный RAL 6032	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061087	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081287	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101687	D	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220187	D	справа	ярко-синий RAL 5017	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60
K1675.2107041088	D	справа	светло-серый RAL 7035	4	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1	8	14
K1675.2107051088	D	справа	светло-серый RAL 7035	5	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,3	8	14
K1675.2107061088	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M10	10	39,5	26,3	15	10,9	4,9	6	10	17	1,8	8	14
K1675.2107051288	D	справа	светло-серый RAL 7035	5	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,3	5	15
K1675.2107061288	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	1,8	5	15
K1675.2107081288	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M12	12	48,4	31,1	19	12,9	5,7	8	12	19	2,3	5	15
K1675.2107061688	D	справа	светло-серый RAL 7035	6	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	1,8	15	35
K1675.2107081688	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,3	15	35
K1675.2107101688	D	справа	светло-серый RAL 7035	10	M16	16	62,8	41,5	26	16,6	7	10	16	24	2,8	15	35
K1675.21070820188	D	справа	светло-серый RAL 7035	8	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,3	20	60
K1675.21071020188	D	справа	светло-серый RAL 7035	10	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	2,8	20	60
K1675.21071220188	D	справа	светло-серый RAL 7035	12	M20x1,5	20	72,3	51,3	30	20,5	8,5	12	20	30	3	20	60