

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.


шар 1.4034.

пружина 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия. Закаленный шар.

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из нержавеющей стали, повышенной упругости

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0310.203	M3	1,5	7	0,4	0,4	5	7
K0310.204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22
K0310.205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30
K0310.206	M6	3,5	14	1	1	28	40
K0310.208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73
K0310.210	M10	6	19	2	1,6	66	100
K0310.212	M12	8	22	2,5	2	66	120
K0310.216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180
K0310.220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240