

Шариковые цепи

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

A: цепь из латуни или нержавеющей стали.

B: цепь из латуни или нержавеющей стали, кольцо для ключей из нержавеющей стали.

C: цепь из латуни, кольцо из пружинной стали 1.4310.

Указание:

Без указания длины поставляется соответственно 1000 мм.


Указание на чертеже:

1) одинаковые детали


Форма A: шариковая цепь, простая

Форма B: шариковая цепь с кольцом для ключей

Форма C: шариковая цепь с кольцом



Чертежи



Обзор изделий

Форма A, одинарная шариковая цепь

| Номер заказа | Форма | Исполнение 1 | Материал основы | L   | D | D1 |
|--------------|-------|--------------|-----------------|-----|---|----|
| K1125.00X160 | A     | одинарные    | Латунь          | 160 | - | -  |
| K1125.00X320 | A     | одинарные    | Латунь          | 320 | - | -  |
| K1125.00X500 | A     | одинарные    | Латунь          | 500 | - | -  |

## Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | Исполнение 1         | Материал основы   | L    | D  | D1  |
|----------------|-------|----------------------|-------------------|------|----|-----|
| K1125.00X1000  | A     | одинарные            | Латунь            | 1000 | -  | -   |
| K1125.01X160   | A     | одинарные            | нержавеющая сталь | 160  | -  | -   |
| K1125.01X320   | A     | одинарные            | нержавеющая сталь | 320  | -  | -   |
| K1125.01X500   | A     | одинарные            | нержавеющая сталь | 500  | -  | -   |
| K1125.01X1000  | A     | одинарные            | нержавеющая сталь | 1000 | -  | -   |
| K1125.015X160  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 160  | 15 | 1   |
| K1125.019X160  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 160  | 19 | 1   |
| K1125.023X160  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 160  | 23 | 1,2 |
| K1125.028X160  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 160  | 28 | 1,7 |
| K1125.015X320  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 320  | 15 | 1   |
| K1125.019X320  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 320  | 19 | 1   |
| K1125.023X320  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 320  | 23 | 1,2 |
| K1125.028X320  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 320  | 28 | 1,7 |
| K1125.015X500  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 500  | 15 | 1   |
| K1125.019X500  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 500  | 19 | 1   |
| K1125.023X500  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 500  | 23 | 1,2 |
| K1125.028X500  | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 500  | 28 | 1,7 |
| K1125.015X1000 | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 1000 | 15 | 1   |
| K1125.019X1000 | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 1000 | 19 | 1   |
| K1125.023X1000 | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 1000 | 23 | 1,2 |
| K1125.028X1000 | B     | с кольцом для ключей | Латунь            | 1000 | 28 | 1,7 |
| K1125.115X160  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160  | 15 | 1   |
| K1125.119X160  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160  | 19 | 1   |
| K1125.123X160  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160  | 23 | 1,2 |
| K1125.128X160  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 160  | 28 | 1,7 |
| K1125.115X320  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320  | 15 | 1   |
| K1125.119X320  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320  | 19 | 1   |
| K1125.123X320  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320  | 23 | 1,2 |
| K1125.128X320  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 320  | 28 | 1,7 |
| K1125.115X500  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500  | 15 | 1   |
| K1125.119X500  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500  | 19 | 1   |
| K1125.123X500  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500  | 23 | 1,2 |
| K1125.128X500  | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 500  | 28 | 1,7 |
| K1125.115X1000 | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 15 | 1   |
| K1125.119X1000 | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 19 | 1   |
| K1125.123X1000 | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 23 | 1,2 |
| K1125.128X1000 | B     | с кольцом для ключей | нержавеющая сталь | 1000 | 28 | 1,7 |
| K1125.09X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 9  | 1   |
| K1125.09X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 9  | 1   |
| K1125.09X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 9  | 1   |
| K1125.09X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 9  | 1   |
| K1125.12X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 12 | 1,2 |
| K1125.12X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 12 | 1,2 |
| K1125.12X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 12 | 1,2 |
| K1125.12X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 12 | 1,2 |
| K1125.14X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 14 | 1,6 |
| K1125.14X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 14 | 1,6 |
| K1125.14X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 14 | 1,6 |
| K1125.14X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 14 | 1,6 |
| K1125.16X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 16 | 1,6 |
| K1125.16X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 16 | 1,6 |
| K1125.16X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 16 | 1,6 |
| K1125.16X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 16 | 1,6 |
| K1125.20X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 20 | 2   |
| K1125.20X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 20 | 2   |
| K1125.20X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 20 | 2   |
| K1125.20X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 20 | 2   |
| K1125.24X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 24 | 2   |
| K1125.24X320   | C     | с зажимом            | Латунь            | 320  | 24 | 2   |
| K1125.24X500   | C     | с зажимом            | Латунь            | 500  | 24 | 2   |
| K1125.24X1000  | C     | с зажимом            | Латунь            | 1000 | 24 | 2   |
| K1125.30X160   | C     | с зажимом            | Латунь            | 160  | 30 | 2,6 |

## Обзор изделий

| Номер заказа  | Форма | Исполнение 1 | Материал основы | L    | D  | D1  |
|---------------|-------|--------------|-----------------|------|----|-----|
| K1125.30X320  | C     | с зажимом    | Латунь          | 320  | 30 | 2,6 |
| K1125.30X500  | C     | с зажимом    | Латунь          | 500  | 30 | 2,6 |
| K1125.30X1000 | C     | с зажимом    | Латунь          | 1000 | 30 | 2,6 |
| K1125.36X160  | C     | с зажимом    | Латунь          | 160  | 36 | 2,6 |
| K1125.36X320  | C     | с зажимом    | Латунь          | 320  | 36 | 2,6 |
| K1125.36X500  | C     | с зажимом    | Латунь          | 500  | 36 | 2,6 |
| K1125.36X1000 | C     | с зажимом    | Латунь          | 1000 | 36 | 2,6 |