

Резьбовые пробки, пластмасса, круглые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Полиамид (PA6).

Уплотнение из полихлоропрена.

Исполнение:

Пластмасса, светло-серый RAL 7035.

Указание:


Резьбовые пробки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежного закрытия неиспользуемых резьбовых или проходных отверстий.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Диапазон температур:

от -40 °C до +100 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Резьбовые пробки, пластмасса, круглые

Номер заказа	D	D1	H	L
K2252.1215000	M12x1,5	15	10	6
K2252.1615000	M16x1,5	20	10,5	6
K2252.2015000	M20x1,5	24	10,5	6
K2252.2515000	M25x1,5	30	13	8
K2252.3215000	M32x1,5	37	13,5	8
K2252.4015000	M40x1,5	46	14	8

