

Кромочные профили из ПВХ

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Традиционные уплотнительные профили из ПВХ для монтажа в уплотнительные каналы, пазы или U-образные профили.

Кромочные профили надежно герметизируют и защищают компоненты от внешних воздействий.

Материал:

ПВХ.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Твердость по Шору A 57 ± 5 .

Соблюдайте допуски по стандарту DIN 16941.

Применение:

- Создание шкафов управления
- Машиностроение и производство оборудования
- Автомобильная промышленность
- Строительная отрасль и оконное производство

Монтаж:



Простой, быстрый и беспроblemный монтаж. Посредством вдавливания рукой кромочный профиль зажимается в полости или канале между двумя кромками.

По запросу:

Другие варианты длины.

Указание на чертеже:

1) Диапазон зажима



Обзор изделий

Кромочные профили из ПВХ

Номер заказа	B	H	H1	L	Диапазон зажима мм
K2398.0170X2000	11	17	9,5	2000	10
K2398.0170X5000	11	17	9,5	5000	10
K2398.0170X10000	11	17	9,5	10000	10
K2398.0170X20000	11	17	9,5	20000	10
K2398.0195X2000	11	19,5	11,5	2000	10
K2398.0195X5000	11	19,5	11,5	5000	10
K2398.0195X10000	11	19,5	11,5	10000	10
K2398.0195X20000	11	19,5	11,5	20000	10

Кромочные профили из ПВХ

Обзор изделий

Номер заказа	B	H	H1	L	Диапазон зажима мм
K2398.0215X2000	11	21,5	13,5	2000	10
K2398.0215X5000	11	21,5	13,5	5000	10
K2398.0215X10000	11	21,5	13,5	10000	10
K2398.0215X20000	11	21,5	13,5	20000	10
K2398.0275X2000	11	27,5	19,5	2000	10
K2398.0275X5000	11	27,5	19,5	5000	10
K2398.0275X10000	11	27,5	19,5	10000	10
K2398.0275X20000	11	27,5	19,5	20000	10