

Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с подвижным треугольным натяжным крюком до 1000 Н

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

#### Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


#### По запросу:

Поставляются с защитой от раскрытия.

#### Принадлежности:

Защелка K0050.

### Чертежи



### Обзор изделий

| Номер заказа  | Материал основы   | Форма | D   |
|---------------|-------------------|-------|-----|
| K0050.9135211 | Сталь             | A     | 3,7 |
| K0050.9135212 | нержавеющая сталь | A     | 3,7 |

**Обратный крюк, для регулируемых натяжных защелок, с подвижным треугольным  
натяжным крюком до 1000 Н**

**Обзор изделий**

---