

## Pinzas ajustables

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

#### Material:

Acero para herramientas endurecido o metal duro.

#### Versión:

Bruñido.

#### Indicación:

La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.

Los insertos de metal duro están soldados.

#### Indicación sobre el dibujo:


Forma A: Acero para herramientas

Forma B: Acanaladura de metal duro


Forma C: Acanaladura de 4 puntos de metal duro

### Planos



Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



## Pinzas ajustables

### Nuestros productos

#### Pinzas ajustables

| Referencia  | Forma | A  | L  | B    | G   | F   | SW |
|-------------|-------|----|----|------|-----|-----|----|
| K0388.4010  | A     | 40 | -  | -    | M10 | -   | 3  |
| K0388.4012  | A     | 40 | -  | -    | M12 | -   | 5  |
| K0388.4016  | A     | 40 | -  | -    | M16 | -   | 6  |
| K0388.4020  | A     | 40 | -  | -    | M20 | -   | 8  |
| K0388.2510  | B     | -  | 25 | 6,4  | M10 | -   | 5  |
| K0388.5010  | B     | -  | 50 | 6,4  | M10 | -   | 5  |
| K0388.2512  | B     | -  | 25 | 7,9  | M12 | -   | 6  |
| K0388.5012  | B     | -  | 50 | 7,9  | M12 | -   | 6  |
| K0388.2516  | B     | -  | 25 | 11,2 | M16 | -   | 8  |
| K0388.5016  | B     | -  | 50 | 11,2 | M16 | -   | 8  |
| K0388.2520  | B     | -  | 25 | 12,7 | M20 | -   | 10 |
| K0388.5020  | B     | -  | 50 | 12,7 | M20 | -   | 10 |
| K0388.25124 | C     | -  | 25 | 7,9  | M12 | 6,5 | 6  |
| K0388.50124 | C     | -  | 50 | 7,9  | M12 | 6,5 | 6  |
| K0388.25164 | C     | -  | 25 | 11,2 | M16 | 8   | 8  |
| K0388.50164 | C     | -  | 50 | 11,2 | M16 | 8   | 8  |
| K0388.25204 | C     | -  | 25 | 12,7 | M20 | 8   | 10 |
| K0388.50204 | C     | -  | 50 | 12,7 | M20 | 8   | 10 |