


Cierres de cuarto de vuelta

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Cincado.

Indicación:

Cierres de cuarto de vuelta para sujetar y cerrar de forma segura compuertas, cubiertas de recipientes, revestimientos de máquinas y similares. El cierre se cierra y se abre mediante un giro de 90°. Así el denominado pasador transversal del perno de cierre se mueve sobre una curva en la base del cierre y tensa el muelle. En el punto final de la curva hay una pequeña hendidura en la que se encaja el pasador en cruz. La fuerza de tensión previa del cierre generada por el muelle garantiza que la unión permanezca cerrada sin vibraciones.

Todos los componentes del sistema de cierre (perno de cierre, arandela de sujeción y base de cierre) están unidos a la cubierta o al bastidor de modo que no pueden perderse.

El manejo se realiza a través de ranura, ranura en cruz o sin herramientas a través de empuñadura moleteada/empuñadura en estrella.

El cierre de cuarto de vuelta incluye siempre un cierre giratorio de 1/4, una arandela de sujeción y una base de cierre.

(La arandela de sujeción y la base de cierre se deben pedir por separado).

Datos técnicos:

Máxima fuerza de tracción 1300 N.

Montaje:

A través de la cubierta se perfora un agujero de 8 mm, se encaja el perno con el pasador transversal y se bloquea desde el dorso con la arandela de sujeción. En el bastidor se perfora un agujero central de 13 mm y dos agujeros de fijación según la configuración de agujeros.


Accesorios:

Arandelas de sujeción K1731.

Bases de cierre K1732.

Cierres de cuarto de vuelta

Planos



Nuestros productos

Cierres de cuarto de vuelta

Referencia	Versión 1	A	L	L1
K1730.111015	cabeza en estrella	0,75 - 1,50	14,95	10,15
K1730.111090	cabeza en estrella	1,50 - 2,25	14,95	10,9
K1730.111165	cabeza en estrella	2,25 - 3,00	14,95	11,65
K1730.111240	cabeza en estrella	3,00 - 3,75	17,2	12,4
K1730.111315	cabeza en estrella	3,75 - 4,50	17,2	13,15
K1730.111390	cabeza en estrella	4,50 - 5,25	17,2	13,9
K1730.111465	cabeza en estrella	5,25 - 6,00	19,45	14,65
K1730.111540	cabeza en estrella	6,00 - 6,75	19,45	15,4
K1730.111615	cabeza en estrella	6,75 - 7,50	19,45	16,15
K1730.111690	cabeza en estrella	7,50 - 8,25	21,7	16,9
K1730.111765	cabeza en estrella	8,25 - 9,00	21,7	17,65
K1730.111840	cabeza en estrella	9,00 - 9,75	21,7	18,4
K1730.111915	cabeza en estrella	9,75 - 10,50	23,95	19,15
K1730.111990	cabeza en estrella	10,50 - 11,25	23,95	19,9
K1730.112065	cabeza en estrella	11,25 - 12,00	23,95	20,65
K1730.112140	cabeza en estrella	12,00 - 12,75	26,2	21,4
K1730.112215	cabeza en estrella	12,75 - 13,50	26,2	22,15
K1730.112290	cabeza en estrella	13,50 - 14,25	26,2	22,9
K1730.112365	cabeza en estrella	14,25 - 15,00	28,45	23,65
K1730.112440	cabeza en estrella	15,00 - 15,75	28,45	24,4
K1730.112515	cabeza en estrella	15,75 - 16,50	28,45	25,15
K1730.112590	cabeza en estrella	16,50 - 17,25	30,7	25,9
K1730.112665	cabeza en estrella	17,25 - 18,00	30,7	26,65
K1730.112740	cabeza en estrella	18,00 - 18,75	30,7	27,4
K1730.112815	cabeza en estrella	18,75 - 19,50	32,95	28,15
K1730.112890	cabeza en estrella	19,50 - 20,25	32,95	28,9
K1730.112965	cabeza en estrella	20,25 - 21	32,95	29,65
K1730.211015	cabeza de estrella	0,75 - 1,50	14,95	10,15
K1730.211090	cabeza de estrella	1,50 - 2,25	14,95	10,9
K1730.211165	cabeza de estrella	2,25 - 3,00	14,95	11,65

Cierres de cuarto de vuelta

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	A	L	L1
K1730.211240	cabeza de estrella	3,00 - 3,75	17,2	12,4
K1730.211315	cabeza de estrella	3,75 - 4,50	17,2	13,15
K1730.211390	cabeza de estrella	4,50 - 5,25	17,2	13,9
K1730.211465	cabeza de estrella	5,25 - 6,00	19,45	14,65
K1730.211540	cabeza de estrella	6,00 - 6,75	19,45	15,4
K1730.211615	cabeza de estrella	6,75 - 7,50	19,45	16,15
K1730.211690	cabeza de estrella	7,50 - 8,25	21,7	16,9
K1730.211765	cabeza de estrella	8,25 - 9,00	21,7	17,65
K1730.211840	cabeza de estrella	9,00 - 9,75	21,7	18,4
K1730.211915	cabeza de estrella	9,75 - 10,50	23,95	19,15
K1730.211990	cabeza de estrella	10,50 - 11,25	23,95	19,9
K1730.212065	cabeza de estrella	11,25 - 12,00	23,95	20,65
K1730.212140	cabeza de estrella	12,00 - 12,75	26,2	21,4
K1730.212215	cabeza de estrella	12,75 - 13,50	26,2	22,15
K1730.212290	cabeza de estrella	13,50 - 14,25	26,2	22,9
K1730.212365	cabeza de estrella	14,25 - 15,00	28,45	23,65
K1730.212440	cabeza de estrella	15,00 - 15,75	28,45	24,4
K1730.212515	cabeza de estrella	15,75 - 16,50	28,45	25,15
K1730.212590	cabeza de estrella	16,50 - 17,25	30,7	25,9
K1730.212665	cabeza de estrella	17,25 - 18,00	30,7	26,65
K1730.212740	cabeza de estrella	18,00 - 18,75	30,7	27,4
K1730.212815	cabeza de estrella	18,75 - 19,50	32,95	28,15
K1730.212890	cabeza de estrella	19,50 - 20,25	32,95	28,9
K1730.212965	cabeza de estrella	20,25 - 21	32,95	29,65
K1730.311315	tornillo de cabeza moleteada	0,75 - 1,50	18,15	13,15
K1730.311390	tornillo de cabeza moleteada	1,50 - 2,25	18,15	13,9
K1730.311465	tornillo de cabeza moleteada	2,25 - 3,00	18,15	14,65
K1730.311540	tornillo de cabeza moleteada	3,00 - 3,75	20,4	15,4
K1730.311615	tornillo de cabeza moleteada	3,75 - 4,50	20,4	16,15
K1730.311690	tornillo de cabeza moleteada	4,50 - 5,25	20,4	16,9
K1730.311765	tornillo de cabeza moleteada	5,25 - 6,00	22,65	17,65
K1730.311840	tornillo de cabeza moleteada	6,00 - 6,75	22,65	18,4
K1730.311915	tornillo de cabeza moleteada	6,75 - 7,50	22,65	19,15
K1730.311990	tornillo de cabeza moleteada	7,50 - 8,25	24,9	19,9
K1730.312065	tornillo de cabeza moleteada	8,25 - 9,00	24,9	20,65
K1730.312140	tornillo de cabeza moleteada	9,00 - 9,75	24,9	21,4
K1730.312215	tornillo de cabeza moleteada	9,75 - 10,50	27,15	22,15
K1730.312290	tornillo de cabeza moleteada	10,50 - 11,25	27,15	22,9
K1730.312365	tornillo de cabeza moleteada	11,25 - 12,00	27,15	23,65
K1730.312440	tornillo de cabeza moleteada	12,00 - 12,75	29,4	24,4
K1730.312515	tornillo de cabeza moleteada	12,75 - 13,50	29,4	25,15
K1730.312590	tornillo de cabeza moleteada	13,50 - 14,25	29,4	25,9
K1730.312665	tornillo de cabeza moleteada	14,25 - 15,00	31,65	26,65
K1730.312740	tornillo de cabeza moleteada	15,00 - 15,75	31,65	27,4
K1730.312815	tornillo de cabeza moleteada	15,75 - 16,50	31,65	28,15
K1730.312890	tornillo de cabeza moleteada	16,50 - 17,25	33,9	28,9
K1730.312965	tornillo de cabeza moleteada	17,25 - 18,00	33,9	29,65
K1730.313040	tornillo de cabeza moleteada	18,00 - 18,75	33,9	30,4
K1730.313115	tornillo de cabeza moleteada	18,75 - 19,50	36,15	31,15
K1730.313190	tornillo de cabeza moleteada	19,50 - 20,25	36,15	31,9
K1730.313265	tornillo de cabeza moleteada	20,25 - 21	36,15	32,65
K1730.411315	con empuñadura en estrella	0,75 - 1,50	18,15	13,15
K1730.411390	con empuñadura en estrella	1,50 - 2,25	18,15	13,9
K1730.411465	con empuñadura en estrella	2,25 - 3,00	18,15	14,65
K1730.411540	con empuñadura en estrella	3,00 - 3,75	20,4	15,4
K1730.411615	con empuñadura en estrella	3,75 - 4,50	20,4	16,15
K1730.411690	con empuñadura en estrella	4,50 - 5,25	20,4	16,9
K1730.411765	con empuñadura en estrella	5,25 - 6,00	22,65	17,65
K1730.411840	con empuñadura en estrella	6,00 - 6,75	22,65	18,4
K1730.411915	con empuñadura en estrella	6,75 - 7,50	22,65	19,15
K1730.411990	con empuñadura en estrella	7,50 - 8,25	24,9	19,9
K1730.412065	con empuñadura en estrella	8,25 - 9,00	24,9	20,65

Cierres de cuarto de vuelta

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	A	L	L1
K1730.412140	con empuñadura en estrella	9,00 - 9,75	24,9	21,4
K1730.412215	con empuñadura en estrella	9,75 - 10,50	27,15	22,15
K1730.412290	con empuñadura en estrella	10,50 - 11,25	27,15	22,9
K1730.412365	con empuñadura en estrella	11,25 - 12,00	27,15	23,65
K1730.412440	con empuñadura en estrella	12,00 - 12,75	29,4	24,4
K1730.412515	con empuñadura en estrella	12,75 - 13,50	29,4	25,15
K1730.412590	con empuñadura en estrella	13,50 - 14,25	29,4	25,9
K1730.412665	con empuñadura en estrella	14,25 - 15,00	31,65	26,65
K1730.412740	con empuñadura en estrella	15,00 - 15,75	31,65	27,4
K1730.412815	con empuñadura en estrella	15,75 - 16,50	31,65	28,15
K1730.412890	con empuñadura en estrella	16,50 - 17,25	33,9	28,9
K1730.412965	con empuñadura en estrella	17,25 - 18,00	33,9	29,65
K1730.413040	con empuñadura en estrella	18,00 - 18,75	33,9	30,4
K1730.413115	con empuñadura en estrella	18,75 - 19,50	36,15	31,15
K1730.413190	con empuñadura en estrella	19,50 - 20,25	36,15	31,9
K1730.413265	con empuñadura en estrella	20,25 - 21	36,15	32,65