


Elementos de sujeción "arness"

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Botón esférico de duroplast PF 31.

Versión:

Carcasa gris plateado con acabado martillado.

El resto de las piezas y de los accesorios están bruñidos.

Botón esférico rojo.

Indicación:


El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arness" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.

Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.

La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.


Elementos de sujeción "arness"

Planos



Elementos de sujeción "arness"

Planos



Nuestros productos

Elemento de sujeción "arness"

Referencia	Dimensiones
K0021.01	ver plano

Accesorios "arness"

Referencia	Descripción
K0021.02	Pieza ahorquillada
K0021.03	Brida de tracción
K0021.04	Pieza de presión