

Llave de gancho articulada con saliente

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero especial.

Versión:

Endurecido y revenido en tono bruñido.

Indicación:

Para tuercas con ranura DIN 1804, tuercas con apoyo de cilindros DIN 981 y nuestros elementos de ajuste de altura K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695/ K2403 / K2404 (para el montaje de los elementos de ajuste de altura se requieren dos llaves de gancho).

Con bordes redondeados para facilitar el manejo.

Modo de accionamiento:

Marcha suave y preajuste optimizado gracias a la arandela elástica adicional. Se puede manejar con una sola mano.


Ventajas:

Mayor par gracias al eje más largo.

El gancho articulado prolongado garantiza un manejo envolvente y seguro.

El remache reforzado permite la transmisión de fuerzas mayores.

Planos



Nuestros productos

Llave de gancho articulada con saliente

Referencia	D mín.	D máx.	H	L	Para tuerca con ranura DIN 1804	Para tuerca con apoyo de cilindros DIN 981	T	T1
K2400.020035	20	35	27	165	M08 - M18	M12 - M20	4	10,5
K2400.035060	35	60	41	210	M30 - M38	M24 - M40	5	12,5
K2400.060090	60	90	57	280	M40 - M60	M42 - M65	6	14,5

Llave de gancho articulada con saliente

Nuestros productos
