

## Trava

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço inoxidável 1.4308 ou aço.


#### Versão:

Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço brunido.

#### Indicação:

A trava pode ser utilizada individualmente. Através de seu design sofisticado e uma leve concavidade para manuseio, proporcionam firmeza para os dedos, cumprindo com os requisitos exigidos atualmente. É possível transferir levemente altas forças de tensão. Através da centralização lateral, podem ser escolhidas diversas formas de fixação.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Trava

Código do artigo	Material do corpo básico	Tamanho	A	B	D	D1	D2	H	H1	H2	T	T1
K0178.1040	aço inoxidável	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2050	aço inoxidável	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3060	aço inoxidável	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4080	aço inoxidável	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1
K0178.1041	aço	1	25	3	4	7,5	1,5	8,5	3	9	5,5	0,5
K0178.2051	aço	2	30	3,6	5	9	2	10,2	4	10,8	6,5	1
K0178.3061	aço	3	40	4,8	6	12	2	13,6	5	14,4	8,7	1
K0178.4081	aço	4	50	6	8	15	3	17	6	18	10,2	1

