

Botão recartilhado

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



grafite escuro RAL 7021	laranja RAL 2004	verde sinal RAL 6032	azul tráfego RAL 5017
cinza claro RAL 7035	vermelho tráfego RAL 3020	amarelo colza RAL 1021	

Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.
Buchas em aço.

Versão:

Bucha passivada na cor azul.

Indicação:

Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.

Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.

Sob consulta:

Escalas especiais.

Indicação de desenho:


Forma A: sem escalas

Forma B: com traços de marcação

Forma C: com escala padrão

1) Pino roscado para fixação (na forma C entre os números 5 e 6)

Desenhos



Visão geral dos artigos

Botão recartilhado

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.1105	A	grafite RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11051	A	laranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11052	A	verde segurança RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11053	A	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11055	A	cinza RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Botão recartilhado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
K0248.11056	A	vermelho RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.11057	A	amarelo RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.1206	A	grafite RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12061	A	laranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12062	A	verde segurança RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12063	A	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12065	A	cinza RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12066	A	vermelho RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.12067	A	amarelo RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.1308	A	grafite RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13081	A	laranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13082	A	verde segurança RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13083	A	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13085	A	cinza RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13086	A	vermelho RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.13087	A	amarelo RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.2105	B	grafite RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21051	B	laranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21052	B	verde segurança RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21053	B	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21055	B	cinza RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21056	B	vermelho RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.21057	B	amarelo RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.2206	B	grafite RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22061	B	laranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22062	B	verde segurança RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22063	B	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22065	B	cinza RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22066	B	vermelho RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.22067	B	amarelo RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.2308	B	grafite RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23081	B	laranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23082	B	verde segurança RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23083	B	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23085	B	cinza RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23086	B	vermelho RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.23087	B	amarelo RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.3105	C	grafite RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31051	C	laranja RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31052	C	verde segurança RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31053	C	azul RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31055	C	cinza RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31056	C	vermelho RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.31057	C	amarelo RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
K0248.3206	C	grafite RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32061	C	laranja RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32062	C	verde segurança RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32063	C	azul RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32065	C	cinza RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32066	C	vermelho RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.32067	C	amarelo RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
K0248.3308	C	grafite RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33081	C	laranja RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33082	C	verde segurança RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33083	C	azul RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33085	C	cinza RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33086	C	vermelho RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
K0248.33087	C	amarelo RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14

