

## Manípulos em estrela

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Termoplástico reforçado com fibra de vidro.

Bucha rosçada em latão.

Pinos roscados em aço.

#### Versão:

Botão na cor preta.

Pinos roscados galvanizados.




#### Indicação de desenho:

Forma D: com bucha rosçada, sem tampa

Forma K: com bucha rosçada

Forma L: com rosca macho

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | D   | D1 | D2 | D6   | H    | H3   | L | T  | T1  |
|------------------|-------|-----|----|----|------|------|------|---|----|-----|
| K1090.53005      | D     | M5  | 30 | 15 | 11   | 22   | 11   | - | 18 | 4   |
| K1090.53006      | D     | M6  | 30 | 15 | 11   | 22   | 11   | - | 18 | 4   |
| K1090.53008      | D     | M8  | 30 | 15 | 11   | 22   | 11   | - | 18 | 4   |
| K1090.54006      | D     | M6  | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | - | 18 | 6   |
| K1090.54008      | D     | M8  | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | - | 18 | 6   |
| K1090.54010      | D     | M10 | 40 | 17 | 12,5 | 24,5 | 12,5 | - | 18 | 6   |
| K1090.55008      | D     | M8  | 50 | 20 | 14   | 29   | 15,5 | - | 18 | 11  |
| K1090.55010      | D     | M10 | 50 | 20 | 14   | 29   | 15,5 | - | 18 | 11  |
| K1090.55012      | D     | M12 | 50 | 20 | 14   | 29   | 14   | - | 18 | 11  |
| K1090.56010      | D     | M10 | 60 | 24 | 16,5 | 34   | 18   | - | 18 | 16  |
| K1090.56012      | D     | M12 | 60 | 24 | 16,5 | 34   | 18   | - | 18 | 16  |
| K1090.23005      | K     | M5  | 30 | 15 | 9    | 22   | 11   | - | 14 | 1,5 |
| K1090.23006      | K     | M6  | 30 | 15 | 9    | 22   | 11   | - | 10 | 1,5 |
| K1090.24006      | K     | M6  | 40 | 17 | 12   | 24,5 | 12   | - | 16 | 1   |

## Manípulos em estrela

### Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Forma | D   | D1 | D2 | D6   | H    | H3   | L           | T  | T1  |
|------------------|-------|-----|----|----|------|------|------|-------------|----|-----|
| K1090.24008      | K     | M8  | 40 | 17 | 12   | 24,5 | 12   | -           | 14 | 1   |
| K1090.24010      | K     | M10 | 40 | 17 | 12   | 24,5 | 12   | -           | 14 | 1   |
| K1090.25008      | K     | M8  | 50 | 20 | 14,5 | 29   | 15,5 | -           | 14 | 1,5 |
| K1090.25010      | K     | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29   | 15,5 | -           | 14 | 1,5 |
| K1090.25012      | K     | M12 | 50 | 20 | 14,5 | 29   | 15,5 | -           | 18 | 1,5 |
| K1090.26010      | K     | M10 | 60 | 24 | 18   | 34   | 18   | -           | 21 | 1,5 |
| K1090.26012      | K     | M12 | 60 | 24 | 18   | 34   | 18   | -           | 18 | 1,5 |
| K1090.43006X     | L     | M6  | 30 | 15 | 9    | 22   | 11   | 16/20/30    | -  | 1,5 |
| K1090.43008X     | L     | M8  | 30 | 15 | 9    | 22   | 11   | 16/20/30/40 | -  | 1,5 |
| K1090.44006X     | L     | M6  | 40 | 17 | 12   | 24,5 | 12,5 | 16/20/30/40 | -  | 1   |
| K1090.44008X     | L     | M8  | 40 | 17 | 12   | 24,5 | 12,5 | 20/30/40/50 | -  | 1   |
| K1090.45008X     | L     | M8  | 50 | 20 | 14,5 | 29   | 15   | 20/30/40    | -  | 1,5 |
| K1090.45010X     | L     | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29   | 15   | 20/30/40/50 | -  | 1,5 |
| K1090.46010X     | L     | M10 | 60 | 24 | 18   | 34   | 18   | 20/30/40/50 | -  | 1,5 |
| K1090.46012X     | L     | M12 | 60 | 24 | 18   | 34   | 18   | 20/30/40/50 | -  | 1,5 |