

Fusos de pressão

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Manípulos em estrela: termoplástico

Bucha: aço.

Pino roscado: aço, classe de resistência 5.8.

Sapata de pressão: plástico PA 6.

Versão:



Manípulo em estrela, sapata de pressão na cor preta.

Bucha zincada, passivada na cor azul.

Pino roscado brunido.


Indicação:

A sapata é fornecida avulsa. Ela pode ser unida ao fuso roscado através do simples encaixe de pressão.



Fusos de pressão

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fusos de pressão

Código do artigo	D	D1	D2	D3	L	H	H1	H2	H3
K0394.06053	M6	15	32	14	53,8	20	10	2,5	7,6
K0394.08064	M8	18	40	18	64,6	25	13	3,5	9
K0394.10070	M10	21	50	22	70,1	32	17	4	11
K0394.12086	M12	25	63	26	86	40	21	5	13

