

Parafusos de ventilação

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).

Versão:

Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.

Indicação:

A tampa removível possibilita a limpeza do filtro de ar sem qualquer problema.

Forma A: sem filtro de ar

Forma B: com filtro de ar


Faixa de temperatura:

Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.

Indicação de desenho:

- 1) Tampa
- 2) Filtro de ar apenas na forma B
- 3) O-Ring

Desenhos



Visão geral dos artigos

Parafusos de ventilação

Código do artigo Forma A	Código do artigo Forma B	D	D1	D2	L	L1
K0457.136038	K0457.236038	36	G3/8	23	17	11
K0457.141012	K0457.241012	41	G1/2	28	18	12
K0457.147034	K0457.247034	47	G3/4	33	17	12
K0457.152100	K0457.252100	52	G1	38	20	12
K0457.163114	K0457.263114	63	G1 1/4	49	23	13
K0457.163112	K0457.263112	63	G1 1/2	55	23	13,5

Parafusos de ventilação

Visão geral dos artigos

Código do artigo Forma A	Código do artigo Forma B	D	D1	D2	L	L1
K0457.1361615	K0457.2361615	36	M16x1,5	23	17	11
K0457.1411815	K0457.2411815	41	M18x1,5	28	17,5	12
K0457.1412015	K0457.2412015	41	M20x1,5	28	17,5	12
K0457.1412215	K0457.2412215	41	M22x1,5	28	17,5	12