

Cabos cônicos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Duroplástico PF 31, preto.

Bucha e pino roscado de aço zincado.

Versão:

peça altamente polida.

Sob consulta:

Cores adicionais.


Indicação de desenho:

Forma C: rosca prensada

Forma E: bucha roscada

Forma F: rosca macho

Desenhos



Visão geral dos artigos

Cabos cônicos

Código do artigo	Forma	Tipo de rosca	D	D1	D3	D4	L	L1	L2	L3	T
K1202.10618	C	rosca fêmea	M6	18	6,2	15	-	40	16	2	14
K1202.10818	C	rosca fêmea	M8	18	8,5	15	-	40	16	2	18
K1202.10823	C	rosca fêmea	M8	23	8,5	19	-	65	24	2	18
K1202.11028	C	rosca fêmea	M10	28	10,5	22	-	90	32	3,5	22
K1202.20518	E	rosca fêmea	M5	18	-	15	-	40	16	-	7,5
K1202.20618	E	rosca fêmea	M6	18	-	15	-	40	16	-	9
K1202.20823	E	rosca fêmea	M8	23	-	19	-	65	24	-	12
K1202.20828	E	rosca fêmea	M8	28	-	22	-	90	32	-	12
K1202.21028	E	rosca fêmea	M10	28	-	22	-	90	32	-	15
K1202.30618	F	rosca macho	M6	18	-	15	15	40	16	-	-
K1202.30823	F	rosca macho	M8	23	-	19	15	65	24	-	-
K1202.31028	F	rosca macho	M10	28	-	22	15	90	32	-	-