

Charnières à tige en plastique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée en PA.
Entretoise en PA.
Tige en acier.

Finition :

Poignée verte.
Entretoise noire.
Tige zinguée.

Nota :


Les charnières à tige avec poignée à ressort conviennent pour les portes intérieures.
Ces charnières ne sont pas visibles de l'utilisateur.
Elles peuvent être montées aussi bien à droite qu'à gauche.
L'angle d'ouverture de ces charnières est de 120°.

La porte peut être montée et démontée facilement grâce à la tige à ressort.

Les charnières à tige peuvent également être utilisées comme doigts d'arrêt.


Montage :

1. Le montage s'effectue en enfonçant le doigt d'arrêt dans la poignée sans utiliser d'outil.
2. Démontage de la porte.
3. Porte montée.
4. Information : Un creux dans l'ouverture de montage permet d'adapter l'espace entre deux composants. La plage de serrage (S) est comprise entre 0 et 4 mm.



Charnières à tige en plastique

Dessins



Aperçu des articles

Charnières à tige en plastique

Référence	D
K2119.06	6
K2119.08	8