


Зажимной элемент “arness”**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Ручка duroplast PF 31.

Исполнение:

Корпус серебристо-серый молотковый лак.

Все остальные детали и дополнительные элементы вороненые.


Ручка круглая красная.

Указание:

Ход подачи составляет 12 мм. В пределах короткого пути зажима 1,5 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надежно зажимать заготовки с допусками до 1 мм. Зажимной элемент arness можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.


Чтобы сделать возможной индивидуальную подгонку в различных условиях, было разработано несколько стандартных дополнительных частей. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы, а также упор, закалённые.

Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.



Зажимной элемент "arness"

Чертежи



Обзор изделий

Зажимной элемент arness

Номер заказа	Габариты
K0021.01	смотри чертеж

Дополнительные части arness

Номер заказа	Обозначение
K0021.02	Вилочная деталь
K0021.03	Тяговый хомут
K0021.04	Упор