

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Стальные части воронёные.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта




Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Обзор изделий

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

**Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из вороненой стали**
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.1041	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1042	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10416	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10484	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10486	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10487	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10488	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1051	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1052	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10516	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10584	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10586	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10587	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10588	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1061	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.1062	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.10688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K0269.2061	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2062	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2081	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.2082	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20816	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20884	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20886	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20887	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.20888	светло-серый RAL 7035	пластмасса	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K0269.3081	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3082	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30816	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30884	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30886	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30887	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.30888	светло-серый RAL 7035	пластмасса	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3101	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.3102	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31016	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31084	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31086	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31087	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.31088	светло-серый RAL 7035	пластмасса	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K0269.4101	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4102	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41016	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41084	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41086	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41087	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41088	светло-серый RAL 7035	пластмасса	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4121	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.4122	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.41287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24

**Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из вороненой стали**
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Материал основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0269.41288	светло-серый RAL 7035	пластмасса	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.5121	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5122	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51216	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51284	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51286	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51287	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51288	светло-серый RAL 7035	пластмасса	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5161	чёрно-серый RAL 7021	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5162	оранжевый чистый RAL 2004	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51616	ярко-жёлтый RAL 1021	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51684	ярко-красный RAL 3020	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51686	ярко-зелёный RAL 6032	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51687	ярко-синий RAL 5017	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51688	светло-серый RAL 7035	пластмасса	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26