

Трехлепестковые ручки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Ручка из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Крышка из термопласта.
Стальные детали, класс прочности 5.8.


Исполнение:

Ручка и крышка черно-серого цвета (RAL 7021).
Стальные части - синяя пассивация.

По запросу:

Другие варианты длины болтов и цветов.
Металлические части из нержавеющей стали.

Чертежи



Обзор изделий

Трехлепестковые ручки с внутренней резьбой

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1020.18008	K	M8	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18010	K	M10	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18012	K	M12	80	29,2	53,5	31	-	17
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	15	-

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	20	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18008X	L	M8	80	29,2	53,5	31	50	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	15	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	20	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18010X	L	M10	80	29,2	53,5	31	50	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	15	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	20	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	30	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	40	-
K1020.18012X	L	M12	80	29,2	53,5	31	50	-