

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь
Описание товара/фотография продукта


Описание
Материал:

Гильза и пружина из нержавеющей стали.

Шар из нержавеющей стали или ПФЛ.

Исполнение:

Чистый шар, закаленный.

Чертежи

Обзор изделий
Фиксаторы пружинные, гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	H	L	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0335.203	нержавеющая сталь	3	2	0,65	7	5	7
K0335.204	нержавеющая сталь	4	3	0,8	9	12	22
K0335.205	нержавеющая сталь	5	4	1	12	19	30
K0335.206	нержавеющая сталь	6	5	1,5	14	22	40
K0335.208	нержавеющая сталь	8	6	1,8	16	42	73
K0335.210	нержавеющая сталь	10	8	2,7	22	54	100
K0335.212	нержавеющая сталь	12	10	3,2	24	54	122
K0335.304	ПФЛ	4	3	0,6	9	12	22
K0335.305	ПФЛ	5	4	0,9	12	19	30
K0335.306	ПФЛ	6	5	1,3	14	22	40
K0335.308	ПФЛ	8	6	1,7	16	42	73
K0335.310	ПФЛ	10	8	2,6	22	54	100
K0335.312	ПФЛ	12	10	3,1	24	54	122

Фиксаторы пружинные гладкая поверхность, без фланца, нержавеющая сталь

Обзор изделий
