

## Пробки резьбовые

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Термопласт, полиамид 66. Уплотнительное кольцо Резиновая смесь (NBR).

## Исполнение:

чёрный.

## Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

## Указание на чертеже:


Форма А: с обозначением заливной горловины

Форма В: с обозначением заливной горловины и вентиляционным отверстием

1) Уплотнительное кольцо

2) Вентиляционное отверстие только у формы В

## Чертежи



## Обзор изделий

## Пробки резьбовые

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1
K0455.120014	A	20	G1/4	9	9
K0455.120038	A	20,5	G3/8	9	10
K0455.128012	A	28	G1/2	10,5	10,5
K0455.131034	A	31	G3/4	12	11
K0455.139100	A	39	G1	12	12
K0455.149114	A	49	G1 1/4	13	13,5
K0455.155112	A	55	G1 1/2	14,7	14,5

## Пробки резьбовые

## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	L	L1
K0455.168200	A	68,5	G2	15	16
K0455.1201415	A	20	M14X1,5	9	9
K0455.1201615	A	20	M16X1,5	9	10
K0455.1281815	A	28	M18X1,5	10,5	10
K0455.1282015	A	28	M20X1,5	10,5	10
K0455.1282215	A	28	M22X1,5	10,5	10
K0455.220014	B	20	G1/4	9	9
K0455.220038	B	20,5	G3/8	9	10
K0455.228012	B	28	G1/2	10,5	10,5
K0455.231034	B	31	G3/4	12	11
K0455.239100	B	39	G1	12	12
K0455.249114	B	49	G1 1/4	13	13,5
K0455.255112	B	55	G1 1/2	14,7	14,5
K0455.268200	B	68,5	G2	15	16
K0455.2201415	B	20	M14X1,5	9	9
K0455.2201615	B	20	M16X1,5	9	10
K0455.2281815	B	28	M18X1,5	10,5	10
K0455.2282015	B	28	M20X1,5	10,5	10
K0455.2282215	B	28	M22X1,5	10,5	10