


Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном

Описание товара/фотография продукта



Принцип действия



Описание

Материал:

Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.

Нажимная пружина из нержавеющей стали.

Корпус замка и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).

Исполнение:

Корпус, цвет черный.

Крышка, цвет красный.

Указание:

Давление открытия 0,20 - 0,25 бар


Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °C.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Блокируемый корпус
- 3) Крышка

Чертежи



Обзор изделий

Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном

Номер заказа	D	D1	L	L1
K0459.30014	30	G1/4	21	10
K0459.30038	30	G3/8	21	10
K0459.30012	30	G1/2	21	10

Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном**Обзор изделий**
