

**Описание****Материал:**

Термопласт.

Винт с цилиндрической головкой DIN 7984 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

цвет черный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:



Зажимом Т-соединения можно фиксировать квадратные трубки 30 мм. Для крепления трубок меньшего диаметра или для перехода с трубок квадратного сечения на круглые возможно использование переходной втулки K0491.

По запросу:

Полимерный зажимной рычаг для крепления.


Принадлежности:

- Втулки переходные K0491
- Круглые и квадратные трубки K0493





Чертежи



Обзор изделий

Зажимы Т-соединения пластмассовые

Обзор изделий

Зажимы Т-соединения, пластмассовые

Номер заказа	A	B
K0476.3030	30	30