

Приспособления зажимные формы А

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

закалённый и воронёный.

Указание:

Зажимное приспособление это фиксатор быстрого действия, при помощи которого заготовки одновременно прижимаются поворотными колодками через спиральный эксцентрик на жёсткий упор и на опорную поверхность. Зажимное приспособление может позиционироваться и фиксироваться упорным винтом и центрирующей втулкой (см. чертеж) на модульной растровой системе.


Конструкции K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 и K0034.006035 имеют 2 круглые твёрдосплавные насадки.

Зажимное усилие:


K0034.006... = 3800 N

K0034.010... = 7200 N

Чертежи



Форма А
Зажимной кулачок,
сталь рифленая



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	A	B	D	D1	E	E1	E2	E3	H	H1	K	K1	L	L1	L2	R	F=ЗАЖИМНОЕ УСИЛИЕ, Н
K0034.006005	A	справа	78	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
K0034.010005	A	справа	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	6	42	71	35	31,5	143	7200
K0034.006025	A	слева	78	25	12	6,2	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
K0034.010025	A	слева	121,5	40	18	10,2	18	20	13	7	40	74	6	42	71	35	31,5	143	7200

