Толкающий зажим

Описание товара/фотография продукта

Понижающий зажим



Вертикальный зажим



Горизонтальный зажим

При монтаже насадки на зажимной цилиндр, предохраните рукоятку от прокручивания с помощью гаечного ключа.

Описание

Материал:
Кулачок из инструментальной стали.
Стержень и ручка из улучшенной стали.
Круглая ручка из дуропласта PF31.

Исполнение:
Кулачок и стержень, закаленные и вороненые.
Ручка, вороненая.
Круглая ручка, черная.

Указание:
* Допустимое усилие для ручки.

Принадлежности:
Стандартные ручки K0915.
Вворачивающиеся ручки с ограничением крутящего момента K0916.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Толкающий зажим

Чертежи



Обзор изделий

Толкающий зажим

Номер заказа	Исполнение 1	A мин.	A макс.	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Зажимное усилие H	Усилие от руки FH - H
K0914.252500	без ручки	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	-	15	123°	12	-	3000	150*
K0914.252501	с ручкой	25	26,7	25	23	16	10	1,7	M4 x 6	M4x6	20	15	123°	12	69,5	3000	150*
K0914.323200	без ручки	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	-	19,5	135°	15	-	4000	200*
K0914.323201	с ручкой	32	34,5	32	30	20	13	2,5	M6 x 9	M6 x 9	25	19,5	135°	15	103	4000	200*

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG