



Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь, точное литье 1.4308.

Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка ISO 4032, нержавеющая сталь.

Болт с шестигранной головкой диаметром от 30 мм ISO 4017, нержавеющая сталь.

Исполнение:

электролитически полированный.

Указание:

Зажимы диаметром 30 и 40 мм оснащены крышкой для резьбы из силикона, которая защищает резьбу болтов с шестигранной головкой от загрязнения и повреждений.

По запросу:


Зажимной рычаг для крепления.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Зажимы фланцевые нержавеющая сталь

Чертежи



Обзор изделий

Зажимы фланцевые, нержавеющая сталь

Номер заказа	Форма	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	S	U
K0479.112	A	12,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.114	A	14,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.116	A	16,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.118	A	18,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.120	A	20,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
K0479.130	B	30,1	7	30	37,4	32,4	-	55	60	50	59,2	78	7	40	45,5	M8x30	-
K0479.140	B	40,17	9	42	49,4	46,4	-	80	60	69	80	80	10	60	52	M10x35	-