

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шпингалеты с управляющей ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной тулкой может использоваться любой язычок.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.


Принадлежности:

Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.

Ключ для шпингалета K1511.

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4401, с перекидной рукояткой, запираемый

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1108.1186	Рукоятка	18	27
K1108.2186	Запираемая рукоятка	18	27