

Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Замки на четверть оборота из нержавеющей стали с исполнительным механизмом под ключ размером 13 мм гигиенического назначения в соответствии с требованиями DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Класс пылевлагозащиты соответствует IP69K. Отличаются особой стойкостью к моющим средствам и загрязнениям благодаря сочетанию формы со скругленными гранями, полированных поверхностей и используемого материала. Герметичность соединения между замком на четверть оборота и дверью обеспечивается невыпадающим уплотнительным кольцом из вспененного полиуретана, установленным с нижней стороны корпуса замка.

Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.


* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K1335.

Язычок для шпингалета, нержавеющая сталь K1114.

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты из нержавеющей стали для обеспечения гигиеничности

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1111.60186	хвостовик с двумя лысками	18	27