

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Конструкция из стали:

Стопорный штифт закаленный:

Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.

Конструкция из нержавеющей стали:

Стопорный штифт закаленный:

Резьбовая гильза, 1.4305.

Стопорный штифт, 1.4034.

Ручка грибковая, черно-серый термопласт.

Защита резьбы из синего полиамида.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.

Указание:

Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой и резьбовым стопорным элементом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1097.95903	Сталь	AP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K1097.95004	Сталь	AP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K1097.95105	Сталь	AP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K1097.95206	Сталь	AP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K1097.95308	Сталь	AP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K1097.95410	Сталь	AP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32
K1097.195903	нержавеющая сталь	AP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
K1097.195004	нержавеющая сталь	AP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
K1097.195105	нержавеющая сталь	AP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
K1097.195206	нержавеющая сталь	AP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
K1097.195308	нержавеющая сталь	AP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
K1097.195410	нержавеющая сталь	AP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32