

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Описание товара/фотография продукта



- 50 %



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение:

Отполированный до блеска.

Указание:

Винт с шестигранной головкой с буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT®.

Только комбинация из уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® и специального модифицированного винта с шестигранной головкой обеспечивает уплотнение без мертвых зон. Это важно для пищевой промышленности и асептических изоляторов.

Головки винтов и опорная поверхность уплотнительной и подкладной шайбы полированы до высокой степени блеска. Благодаря небольшой шероховатости поверхности, значительно менее Ra 0,8 мкм, к винту не пристают частицы грязи. Полированная поверхность легко чистится.

Без зенкования или углубления на головке винта, без тиснения или зацепления под фланцем.

По запросу:

Инструмент, ширина зева: 8–24.


Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Чертежи



Обзор изделий

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы Hygienic USIT® Freudenberg

Номер заказа	D	D1	D2	B	K	L	R	SW
K1327.05X30	M5	11,8	5	16	7,3	30	0,5	8
K1327.06X40	M6	14,2	6	18	9	40	0,55	10
K1327.08X35	M8	18	8	22	11	35	0,7	13
K1327.08X40	M8	18	8	22	11	40	0,7	13
K1327.08X50	M8	18	8	22	11	50	0,7	13
K1327.08X55	M8	18	8	22	11	55	0,7	13
K1327.08X60	M8	18	8	22	11	60	0,7	13
K1327.08X65	M8	18	8	22	11	65	0,7	13
K1327.08X70	M8	18	8	22	11	70	0,7	13
K1327.10X25	M10	22,3	10	22	13,5	25	0,8	16
K1327.10X35	M10	22,3	10	26	13,5	35	0,8	16
K1327.10X40	M10	22,3	10	26	13,5	40	0,8	16
K1327.10X60	M10	22,3	10	26	13,5	60	0,8	16
K1327.10X70	M10	22,3	10	26	13,5	70	0,8	16
K1327.10X75	M10	22,3	10	26	13,5	75	0,8	16
K1327.12X45	M12	26,6	12	30	17	45	0,9	18
K1327.12X50	M12	26,6	12	30	17	50	0,9	18
K1327.12X55	M12	26,6	12	30	17	55	0,9	18
K1327.12X60	M12	26,6	12	30	17	60	0,9	18
K1327.12X70	M12	26,6	12	30	17	70	0,9	18
K1327.12X75	M12	26,6	12	30	17	75	0,9	18
K1327.12X80	M12	26,6	12	30	17	80	0,9	18
K1327.16X30	M16	35	16	26	21	30	1,2	24
K1327.16X40	M16	35	16	36	21	40	1,2	24
K1327.16X45	M16	35	16	36	21	45	1,2	24
K1327.16X50	M16	35	16	36	21	50	1,2	24
K1327.16X55	M16	35	16	36	21	55	1,2	24
K1327.16X65	M16	35	16	36	21	65	1,2	24
K1327.16X70	M16	35	16	36	21	70	1,2	24

Винты с шестигранной головкой и буртиком для уплотнительной и подкладной шайбы
Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	D2	B	K	L	R	SW
K1327.16X75	M16	35	16	36	21	75	1,2	24
K1327.16X80	M16	35	16	36	21	80	1,2	24