

Шаровые ролики для тяжелой нагрузки предназначены для наружного применения



Описание товара/фотография продукта





Описание

Материал:

Шарики, нержавеющая сталь 1.4021. Корпус, нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.


Указание:

Стальные шариковые подшипники предназначены для длительного использования в условиях ударной нагрузки. Все модули поставляются с цельным стальным корпусом и закаленной поверхностью. За счет большого количества отверстий для самоочистки шаровые ролики отличаются высокой степенью самоочистки. Поэтому они подходят для применения вне помещений.

Указание на чертеже:

- 1) Опорный шарик
- 2) Несущий шарик

Чертежи



Обзор изделий

Шаровые ролики для тяжелой нагрузки, предназначены для наружного применения

Номер заказа	DK	D1	D	Н	H1	H2	Коэффициент
							работоспособности С
							(H)
K1325.330	30	55	45±0,080	36,8	13,8±0,2	3,4	2000



Шаровые ролики для тяжелой нагрузки предназначены для наружного применения



Обзор изделий