



Техническое описание бугельных ручек из пластмассы с функцией отключения электропитания



Тип	K1527	
Кнопка, светодиод (1 нормально замкнутый контакт + 1 нормально разомкнутый контакт)		
Кнопка	24 V AC/DC макс. 1 A	
Рабочее напряжение светодиода	24 V DC	
Способ присоединения	8-полюсный / M12 x 1	
Распиновка разъема (вид со стороны разъема)		1) белый (WH) 2) коричневый (BN) 3) зеленый (GN) 4) желтый (YE) 5) серый (GY) 6) розовый (PK) 7) синий (BU) 8) красный (RD)
Монтажное отверстие	