

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 20 градусов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

вороненная.

Указание:

Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.


При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.

Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.

Чертежи



Обзор изделий

Рычаги зажимные

Номер заказа	Вариант крепления	X	T	A=длина ручки	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
K0176.110	Калибровое отверстие	10	22	84,5	15	24	10	25	40	52,5	32,5
K0176.112	Калибровое отверстие	12	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.114	Калибровое отверстие	14	25	100	15	28	12	32	46	61	36,5
K0176.116	Калибровое отверстие	16	28	121	15	33	13	32	52	72	41
K0176.120	Калибровое отверстие	20	32	123	15	41	13	32	61	80	49