

## Неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус из листовой стали. Колеса из полиамида PA 6.

#### Исполнение:


Запрессованный корпус. Колеса с подшипниками скольжения.

#### Указание:

Колеса из полиамида PA 6 имеют малое сопротивление качению, не подвержены коррозии, износостойкие и особо ударопрочные.

### Чертежи

Неподвижный ролик



### Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1770.075321	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	32	60	-	85	75	9	98	100	80	200
K1770.100371	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	37	60	-	85	100	9	125	100	80	200
K1770.125401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	60	-	85	125	9	150	100	80	200
K1770.150501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	50	80	75	110	150	11	190	140	105	400