

Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия.



Указание:

Благодаря постоянному стабилизирующему крутящему моменту шарниры позволяют фиксировать дверь в любом положении без применения вспомогательных средств.

Угол поворота 270°.

Принадлежности:

Шарниры из нержавеющей стали K1517



Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением

Обзор изделий

Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	D	D1	S	макс. крутящий момент, Нм
K1518.55853	A	55	38	85	48	6,3	12	2	3
K1518.55855	A	55	38	85	48	6,3	16	2	5
K1518.65858	A	65	50	85	48	6,3	18	3	8
K1518.551154	B	55	38	115	45	6,3	12	2	4,5