


Зажимные рычаги ECO из пластика с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем нажатия



Описание

Материал:

Рукоятка и вставка из усиленного термoplasta.
Втулка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, Без покрытия.


Приведение в действие:

Рукоятка зафиксирована зубчатым венцом в недействующем состоянии, что позволяет затягивать или ослаблять резьбу. При нажатии на рукоятку можно изменить положение и снова зафиксировать под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи



Зажимные рычаги ECO из пластика с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Обзор изделий

Зажимные рычаги ECO из пластика с внутренней резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Номер заказа	Цвет основы	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1743.1041	чёрно-серый RAL 7021	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.1051	чёрно-серый RAL 7021	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.2051	чёрно-серый RAL 7021	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.2061	чёрно-серый RAL 7021	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.2081	чёрно-серый RAL 7021	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.3081	чёрно-серый RAL 7021	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.3101	чёрно-серый RAL 7021	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.10484	ярко-красный RAL 3020	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.10584	ярко-красный RAL 3020	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1743.20584	ярко-красный RAL 3020	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.20684	ярко-красный RAL 3020	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.20884	ярко-красный RAL 3020	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1743.30884	ярко-красный RAL 3020	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1743.31084	ярко-красный RAL 3020	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12