

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления  
путем поднятия



### Описание

#### Материал:

Рукоятка из цинкового литья согласно DIN EN 12844.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Защитный колпачок из нержавеющей стали 1.4305.

#### Исполнение:

Рукоятка с полимерным покрытием.

Стальные части Без покрытия.


#### По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Зажимной рычаг с внутренней резьбой и защитным колпачком, стальные части из нержавеющей стали, шелковисто-матовая поверхность

Чертежи



## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K0123.92061	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.92081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.93081	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.93101	чёрный RAL 9005	Шелковисто-матовая поверхность	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22