

## Стальные направляющие ролики с односторонним фланцем

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

##### Материал:

Сталь.

##### Исполнение:

Никелированное покрытие обода.

##### Указание:

Покрытие обода и шарикоподшипник жестко соединены стопорным кольцом.

Допустимая нагрузка относится к шарикоподшипнику.

##### По запросу:


Исполнения для высоких нагрузок.

Покрытие обода из полиацетала черного цвета.

##### Принадлежности:

Болт K2378.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Стальные направляющие ролики с односторонним фланцем

Номер заказа	B	B1	D	D1	D2	D3	D4	шарикоподшипником	Динамический коэффициент	Статический коэффициент
									работоспособности, Н	работоспособности, Н
K2376.003012	12	8,5	30	6	22	13	17	606-ZZ	2260	840
K2376.004016	16	11,5	40	8	30	18	22	608-ZZ	3300	1360
K2376.005019	19	14,5	50	10	36	22	26	6000-ZZ	4550	1970
K2376.006023	23	18	60	12	42	26	32	6201-ZZ	6800	3050
K2376.007028	28	22,5	70	15	46	29	35	6202-ZZ	7650	3700

