


Chapas de seguridad de acero DIN 70952

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.


Versión:

Acabado natural.

Indicación:

Las chapas de seguridad DIN 70952 sirven para asegurar las tuercas ranuradas DIN 70852. La utilización de chapas de seguridad exige una ranura en cuña en la rosca del perno.

Planos



Nuestros productos

Chapas de seguridad de acero DIN 70952

Referencia	B	D	D1	D2	E	F	H	S	Adecuado para
K2061.010	4	10	22	16	4	8,9	3	1	K2059.010/K2059.10
K2061.012	4	12	24	18	4	10,9	3	1	K2059.012/K2059.12
K2061.014	4	14	26	20	5	12,9	3	1	K2059.014/K2059.14
K2061.016	5	16	29	23	5	14	3	1	K2059.016/K2059.16
K2061.018	5	18	33	25	5	16,9	4	1	K2059.018/K2059.18
K2061.020	5	20	35	27	5	18,9	4	1	K2059.020/K2059.20
K2061.022	6	22	38	30	6	20,9	4	1	K2059.022/K2059.22
K2061.024	6	24	40	32	6	22,9	5	1,2	K2059.024/K2059.24
K2061.026	6	26	44	34	6	24,9	5	1,2	K2059.026/K2059.26
K2061.028	6	28	46	36	7	26,9	5	1,2	K2059.028/K2059.28
K2061.030	6	30	48	38	7	28,9	6	1,2	K2059.030/K2059.30
K2061.032	6	32	51	41	7	30,9	7	1,2	K2059.032/K2059.32
K2061.035	6	35	53	43	7	33,9	7	1,2	K2059.035/K2059.35
K2061.038	6	38	57	47	8	36,6	7	1,2	K2059.038/K2059.38
K2061.040	6	40	59	49	8	38,9	7	1,2	K2059.040/K2059.40
K2061.042	7	42	62	52	8	40,6	7	1,2	K2059.042/K2059.42
K2061.045	7	45	64	54	8	43,6	8	1,2	K2059.045/K2059.45
K2061.048	7	48	67	57	8	46,7	8	1,5	K2059.048/K2059.48
K2061.050	7	50	70	60	8	48,7	8	1,5	K2059.050/K2059.50
K2061.052	7	52	74	62	8	50,7	8	1,5	K2059.052/K2059.52
K2061.055	7	55	79	67	10	53,7	8	1,5	K2059.055/K2059.55
K2061.060	10	60	82,4	71	10	58,7	8	1,5	K2059.060/K2059.60

Chapas de seguridad de acero DIN 70952

Nuestros productos

Referencia	B	D	D1	D2	E	F	H	S	Adecuado para
K2061.065	10	65	88	76	10	63,7	8	1,5	K2059.065/K2059.65
K2061.070	10	70	93	81	10	68,7	10	1,5	K2059.070/K2059.70
K2061.075	10	75	100	86	10	73,2	10	1,8	K2059.075/K2059.75
K2061.080	10	80	105	91	10	78,2	10	1,8	K2059.080/K2059.80