

Presse à grenouillère version pneumatique

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Support de presse acier coulé.

Sauterelle pneumatique à bielle, voir K0093, K0094.

Finition :

Support de presse peint couleur noir. Sauterelle pneumatique à bielle, voir K0093, K0094.

Nota :

Vérin à double effet sans amortisseur de fin de course. Les sauterelles pneumatiques à pousser/tirer peuvent être commandées ultérieurement en tant que kit complet de montage. Données techniques et capacités de serrage, voir K0093, K0094.

Accessoires :

K0093

K0094

K0101


K0102

K0103

K0106

Presse à grenouillère version pneumatique

Dessins



Aperçu des articles

Presse à genouillère version pneumatique

Référence	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	M	R	Course S	Force de retenue F2 N	Pression de service en bar	Consommation d'air par cycle	Nombre de course par min. à 6 bar
K0096.0600	150	95	94	47,5	52,5	100	80	9	14	432	30	75	30	M8	G1/8	25	6000	2 - 6	0,09 dm ³	60
K0096.1200	192	115	112	57	63	120	95	11	20	575	40	100	40	M10	G1/8	32	12000	2 - 6	0,28 dm ³	50
K0096.2500	238	145	142	71	79	150	125	11	25	748	50	121	60	M12	G1/4	50	25000	2 - 6	0,60 dm ³	45

Référence	Course de la tige / Force de serrage F1 N																			
K0096.0600	5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N, 25mm/2350N																			
K0096.1200	5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N, 29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N																			
K0096.2500	5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N, 35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N																			

