

Bride de pied en inox

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Inox coulée de précision 1.4308.

Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.

Vis H ISO 4017 $\varnothing$ à partir de 30 mm, inox.

Finition :

Polissage électrolytique.

Nota :

Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d'un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.

Sur demande :


Manettes indexables pour fixation.

Accessoires :

- tube rond et carré K0493

Bride de pied en inox

Dessins



Aperçu des articles

Bride de pied en inox

Référence	Forme	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
K0477.112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
K0477.130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
K0477.140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-