





Cimblot avec taraudage

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de cémentation.

Finition :

Trempé et rectifié (HRC 60 $\pm$ 2).

Nota :

Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées K1095, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.


Indication de dessin :

Forme B : Cimblot cylindrique

Forme C : Cimblot dégagé

Cimblot avec taraudage

Dessins



Aperçu des articles

Cimblot avec taraudage

Référence	Forme	Finition 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
K1094.205	B	version courte	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
K1094.206	B	version courte	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
K1094.208	B	version courte	-	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
K1094.210	B	version courte	-	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
K1094.212	B	version courte	-	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
K1094.216	B	version courte	-	16	12	M4	20	12	15	5	8
K1094.220	B	version courte	-	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
K1094.305	B	version longue	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
K1094.306	B	version longue	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
K1094.308	B	version longue	-	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5
K1094.310	B	version longue	-	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
K1094.312	B	version longue	-	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
K1094.316	B	version longue	-	16	12	M4	29	12	15	5	8
K1094.320	B	version longue	-	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10
K1094.405	C	version courte	-	5	3	-	8	3	5	1,50	-
K1094.406	C	version courte	-	6	4	-	10	4	6	1,80	-
K1094.408	C	version courte	2,5	8	6	M2,5	11,4	6	7,4	2,5	5
K1094.410	C	version courte	3,0	10	7	M2,5	13,7	7	9,7	3	5
K1094.412	C	version courte	3,5	12	8	M3	16	8	12	3,5	6
K1094.416	C	version courte	5	16	12	M4	20	12	15	5	8
K1094.420	C	version courte	6	20	14	M5	25,5	14	19,5	6	10
K1094.505	C	version longue	-	5	3	-	10	3	5	1,50	-
K1094.506	C	version longue	-	6	4	-	12	4	6	1,80	-
K1094.508	C	version longue	2,5	8	6	M2,5	17,4	6	7,4	2,5	5

Cimblot avec taraudage

Aperçu des articles

Référence	Forme	Finition 1	B	D1	D2	G	H	H1	H2	R	T
K1094.510	C	version longue	3,0	10	7	M2,5	21,7	7	9,7	3	5
K1094.512	C	version longue	3,5	12	8	M3	24	8	12	3,5	6
K1094.516	C	version longue	5	16	12	M4	29	12	15	5	8
K1094.520	C	version longue	6	20	14	M5	35,5	14	19,5	6	10