

Volants DIN 950, en Inox

Description de l'article/illustrations du produit





Description


Matière :
Inox 1.4401.

Finition :
Décolleté et
poli.

Dessins



DIN 6885-1



Aperçu des articles

Volants DIN 950, en Inox

Volants DIN 950, en Inox

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	Finition 1	D1	D2	D3	D7	L1	L3	B3	T	Nombre de rayons
K1208.0100X10	acier inoxydable A4	alésage sans rainure	100	10H7	26	M6	17	33	-	-	3
K1208.0125X12	acier inoxydable A4	alésage sans rainure	125	12H7	28	M8	18	36	-	-	3
K1208.0160X16	acier inoxydable A4	alésage sans rainure	160	16H7	32	M10	20	40	-	-	3
K1208.0200X18	acier inoxydable A4	alésage sans rainure	200	18H7	38	M10	24	45	-	-	3
K1208.1100X10	acier inoxydable A4	alésage avec rainure	100	10H7	26	M6	17	33	3	11,4	3
K1208.1125X12	acier inoxydable A4	alésage avec rainure	125	12H7	28	M8	18	36	4	13,8	3
K1208.1160X16	acier inoxydable A4	alésage avec rainure	160	16H7	32	M10	20	40	5	18,3	3
K1208.1200X18	acier inoxydable A4	alésage avec rainure	200	18H7	38	M10	24	45	6	20,8	3