

## Poignées profilées en aluminium

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Profil d'aluminium EN AW-6060.

**Finition :**

Anodisée, satinée.

**Nota :**


Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.

**Montage :**

Forme A Fixation par l'arrière.

Forme B Fixation en façade.

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Poignée en profilé

## Poignées profilées en aluminium

### Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur du corps de base	A	D	H	L	T	Charge N
K0234.086061	A	anodisé noir	86	M6	59	106	50	500
K0234.100061	A	anodisé noir	100	M6	59	120	50	500
K0234.120061	A	anodisé noir	120	M6	59	140	50	500
K0234.086063	A	anodisé naturel	86	M6	59	106	50	500
K0234.100063	A	anodisé naturel	100	M6	59	120	50	500
K0234.120063	A	anodisé naturel	120	M6	59	140	50	500
K0234.086051	B	anodisé noir	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100051	B	anodisé noir	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120051	B	anodisé noir	120	5,5	59	140	50	500
K0234.086053	B	anodisé naturel	86	5,5	59	106	50	500
K0234.100053	B	anodisé naturel	100	5,5	59	120	50	500
K0234.120053	B	anodisé naturel	120	5,5	59	140	50	500