

Embout d'articulation

Description de l'article/illustrations du produit




Description

Matière :
Acier ou Inox 1.4305.

Finition :
Acier zingué.
Inox naturel.

Nota :
Embout d'articulation avec taraudage.

Dessins



Aperçu des articles

Embout d'articulation

Référence	Matière du corps de base	Forme	D	D1	D2	L2	SW	T
K0127.03504111	acier	A	4,1	8	M3,5	11	4	6
K0127.0506116	acier	A	6,1	10	M5	16	6	8
K0127.0508116	acier	B	8,1	15	M5	16	10	8
K0127.0808119	acier	A	8,1	14	M8	19	10	11
K0127.1008127	acier	A	8,1	18	M10	27	10	12
K0127.05061161	acier inoxydable	A	6,1	10	M5	16	6	8
K0127.08081191	acier inoxydable	A	8,1	14	M8	19	10	11
K0127.10081271	acier inoxydable	A	8,1	18	M10	27	10	12