Embase pour pince de serrage

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Nickelé.

Nota :
L'embase permet de positionner des pinces de serrage pour bridage extérieur comme intérieur.
La vis de serrage latérale permet d'actionner la pince de serrage de forme et de serrer la pièce sur son contour.
La pince de serrage de forme peut être protégé contre le retournement grâce à une goupille cylindrique.
Les pinces de serrage sont positionnées sur l'embase à l'aide de 2 goupilles cylindriques.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Embase pour pince de serrage

Dessins





Conseil de montage





Aperçu des articles

Embase pour pince de serrage

Référence	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	SW	T	P1	P2	pour vis	Couple de serrage max. Nm	F1=Max. bridage extérieur (kN)	F2=Max. bridage intérieur (kN)
K1183.065	22	65	28	M8	42	M6x1	6	35	12	8	8	6	13	M6	15	4,5	4,5
K1183.090	30	90	42	M10	60	M8x1,25	8	40	14	8	10	8	15	M8	25	7	7
K1183.120	43	120	55	M10	80	M10x1,5	10	45	18	10	12	11	19	M10	40	10	10
K1183.160	60	160	63	M12	110	M12x1,75	12	50	24	10	14	13	25	M12	40	12	10

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Embase pour pince de serrage

Aperçu des articles