

## Cilindro de apoyo

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Acero para temple y revenido.

**Versión:**

Cuerpo base bruñido.

Perno de presión endurecido y bruñido.

**Indicación sobre el dibujo:**

J = Tornillo de montaje


L = Tornillo de presión esférico

M = Tornillo de sujeción con hexágono interior

1) Soporte de tornillos


2) Tuerca hexagonal

3) Tornillo de presión esférico



# Cilindro de apoyo

## Planos



## Nuestros productos

### Cilindro de apoyo

| Referencia  | A  | B  | C  | D  | E  | F    | G    | J   | K      | L      | M     | SW | F<br>N | Fuerza del<br>muelle inicial<br>F1 aprox. N | Fuerza del<br>muelle final<br>F2 aprox. N |
|-------------|----|----|----|----|----|------|------|-----|--------|--------|-------|----|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| K0922.06039 | 28 | 14 | 33 | 39 | 10 | 14,1 | 22   | M6  | M6x12  | M6x16  | M4x8  | 4  | 4000   | 10                                          | 22                                        |
| K0922.08052 | 35 | 19 | 42 | 52 | 15 | 18,8 | 28,5 | M8  | M8x16  | M8x20  | M4x8  | 5  | 6000   | 10                                          | 27                                        |
| K0922.12070 | 50 | 26 | 60 | 70 | 17 | 28,5 | 42   | M12 | M12x24 | M12x30 | M5x12 | 8  | 9000   | 15                                          | 30                                        |
| K0922.16080 | 60 | 33 | 70 | 80 | 22 | 26,5 | 47   | M16 | M16x32 | M12x30 | M5x15 | 10 | 9000   | 15                                          | 35                                        |