K2254

Placas de entrada de cables

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:
Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).
Junta TPE TPV.

Versión:
Negro.

Indicación:
Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.

Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.

Disponible con distintas entradas y como placa ciega.

Grado de protección IP66.

Certificados / normas cumplidas:
UL 514B
UL / CSA-File E140310

Rango de temperatura:
De -30 °C a +100 °C

Montaje:
Para secciones de montaje 36 x 112 mm.

Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).
Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.

Indicación sobre el dibujo:
1) Abertura de montaje

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Placas de entrada de cables

Planos



Nuestros productos

Placas de entrada de cables

Referencia	N° máx. de ejecuciones	Para cables y líneas Número x Ø de cable
K2254.241101	11	4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
K2254.241201	12	12x8-12
K2254.241301	13	2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20
K2254.241401	14	6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
K2254.241701	17	17X5-9,2
K2254.241702	17	11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5
K2254.242201	22	16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5
K2254.242302	23	23X4,1-8,1
K2254.242901	29	29X3-6,5
K2254.240000	-	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG