



Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise GJL 200.

Vis sans tête en inox 1.4305.

Goupille en inox 1.4310.

Finition :

Tribofinition, naturel.

Vis sans tête et goupille : naturel.

Sur demande :

Les boutons étoile avec revêtement plastique.

Indication de dessin :

Forme A : ébauche

Forme B : trou lisse


Forme C : trou borgne lisse

Forme D : trou taraudé

Forme E : trou borgne taraudé

Forme L : avec tige filetée

Dessins



Aperçu des articles

Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
K0151.106	A	tribofinition	-	32	12	-	21	10	-	-	-
K0151.108	A	tribofinition	-	40	14	-	26	13	-	-	-

Bouton étoile DIN 6336 en fonte grise

Aperçu des articles

Référence	Forme	Surface corps	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	P1
K0151.110	A	tribofinition	-	50	18	-	34	17	-	-	-
K0151.112	A	tribofinition	-	63	20	-	42	21	-	-	-
K0151.116	A	tribofinition	-	80	25	-	52	25	-	-	-
K0151.206	B	tribofinition	6	32	12	-	20	10	-	-	-
K0151.216	B	tribofinition	16	80	25	-	50	25	-	-	-
K0151.208	B	tribofinition	8	40	14	-	25	13	-	-	-
K0151.210	B	tribofinition	10	50	18	-	32	17	-	-	-
K0151.212	B	tribofinition	12	63	20	-	40	21	-	-	-
K0151.306	C	tribofinition	6	32	12	-	20	10	-	12	15
K0151.308	C	tribofinition	8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0151.310	C	tribofinition	10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0151.312	C	tribofinition	12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0151.316	C	tribofinition	16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0151.406	D	tribofinition	M6	32	12	6,4	20	10	-	10	-
K0151.408	D	tribofinition	M8	40	14	8,4	25	13	-	13	-
K0151.410	D	tribofinition	M10	50	18	10,5	32	17	-	16	-
K0151.412	D	tribofinition	M12	63	20	13	40	21	-	20	-
K0151.416	D	tribofinition	M16	80	25	17	50	25	-	20	-
K0151.506	E	tribofinition	M6	32	12	-	20	10	-	12	15
K0151.508	E	tribofinition	M8	40	14	-	25	13	-	15	18
K0151.510	E	tribofinition	M10	50	18	-	32	17	-	18	21
K0151.512	E	tribofinition	M12	63	20	-	40	21	-	22	25
K0151.516	E	tribofinition	M16	80	25	-	50	25	-	28	32
K0151.606X15	L	tribofinition	M6	32	12	-	20	-	15	-	-
K0151.606X20	L	tribofinition	M6	32	12	-	20	-	20	-	-
K0151.606X25	L	tribofinition	M6	32	12	-	20	-	25	-	-
K0151.606X30	L	tribofinition	M6	32	12	-	20	-	30	-	-
K0151.608X20	L	tribofinition	M8	40	14	-	25	-	20	-	-
K0151.608X25	L	tribofinition	M8	40	14	-	25	-	25	-	-
K0151.608X30	L	tribofinition	M8	40	14	-	25	-	30	-	-
K0151.608X40	L	tribofinition	M8	40	14	-	25	-	40	-	-
K0151.610X25	L	tribofinition	M10	50	18	-	32	-	25	-	-
K0151.610X30	L	tribofinition	M10	50	18	-	32	-	30	-	-
K0151.610X40	L	tribofinition	M10	50	18	-	32	-	40	-	-
K0151.610X50	L	tribofinition	M10	50	18	-	32	-	50	-	-
K0151.612X30	L	tribofinition	M12	63	20	-	40	-	30	-	-
K0151.612X40	L	tribofinition	M12	63	20	-	40	-	40	-	-
K0151.612X50	L	tribofinition	M12	63	20	-	40	-	50	-	-
K0151.612X60	L	tribofinition	M12	63	20	-	40	-	60	-	-